


Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 46×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 125/3**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950620 125/3
GTIN	4062406153762
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 46×24G.

Tinka:

Stalčiai 46×24G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 125
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 3 × dyd. 125
Įstatoma skiriamaoji sienelė 10G Nr. 951801: 2 × dyd. 125
Įstatoma skiriamaoji sienelė 12G Nr. 951821: 3 × dyd. 125

Techninis aprašymas

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	1150 mm
Stalčių naudingasis gylis G	46×24
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
Aukštis	100 mm

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	46
Svoris	1,74 kg
Produkto pavadinimo požymis	46x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 12G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951821 125
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951580 125
Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 10G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951801 125
Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951530 125