


Garant GRIDLINE

**Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 46×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 100/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950620 100/2
GTIN	4062406153731
Produktų klasė	9GB

**Aprašymas****Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 46×24G.

**Tinka:**

Stalčiai 46×24G.

**Turinys:**

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 100  
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 4 × dyd. 100  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 6G Nr. 951761: 2 × dyd. 100  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 10G Nr. 951801: 8 × dyd. 100

**Techninis aprašymas**

Aukštis	75 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	1150 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	46
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24
Stalčių naudingasis gylis G	46×24

tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	100 mm
Svoris	1,918 kg
Produkto pavadinimo požymis	46x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

## Priedai

Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 6G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951761 100
Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951530 100
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951580 100
Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 10G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 100 mm	951801 100