

Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 56×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 75/1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950670 75/1
GTIN	4062406153809
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 56×24G.

Tinka:

Stalčiai 56×24G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 75
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 7 × dyd. 75
Įstatoma skiriamaoji sienelė 6G Nr. 951761: 18 × dyd. 75
Įstatoma skiriamaoji sienelė 10G Nr. 951801: 2 × dyd. 75

Techninis aprašymas

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	56
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	1400 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm
Aukštis	50 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24

Stalčių naudingasis gylis G	56x24
Svoris	1,408 kg
Produkto pavadinimo požymis	56x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951530 75
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 10G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951801 75
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951580 75
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 6G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951761 75