

Garant GRIDLINE

**Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 56×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 75/2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950670 75/2
GTIN	4062406153816
Produktų klasė	9GB

**Aprašymas****Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 56×24G.

**Tinka:**

Stalčiai 56×24G.

**Turinys:**

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 75  
Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 6 × dyd. 75  
Įstatoma skiriamaoji sienelė 8G Nr. 951781: 15 × dyd. 75

**Techninis aprašymas**

tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	1400 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24
Stalčių naudingasis gylis G	56×24
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	75 mm
Aukštis	50 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	56

Svoris	1,438 kg
Produkto pavadinimo požymis	56x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

## Priedai

Įstatomos skiriamosios sienelėsPlotis 8G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951781 75
Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt.Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951580 75
Skiriamosios juostelės su įpjovomisGylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 75 mm	951530 75