

Garant GRIDLINE

Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys, 56×24G, Stalčių priekinis aukštis / tipas: 125/1**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	950670 125/1
GTIN	4062406153854
Produktų klasė	9GB

Aprašymas**Modelis:**

Šoninės juostos, skiriamosios juostos su įpjovomis ir plastikinės skiriamosios sienelės. Skiriamosios juostos su įpjovomis tvirtai įspaudžiamos į stalčiuje esančias angas. Skiriamosios sienelės tvirtinamos į skiriamąsias juosteles su įpjovomis. Skirtukų rinkinys pilnai užpildo visą stalčių 56×24G.

Tinka:

Stalčiai 56×24G.

Turinys:

Šoninių juostelių rinkinys Nr. 951580: 1 × dyd. 125

Skiriamosios juostelės Nr. 951530: 7 × dyd. 125

Įstatoma skiriamaoji sienelė 6G Nr. 951761: 18 × dyd. 125

Įstatoma skiriamaoji sienelė 10G Nr. 951801: 2 × dyd. 125

Techninis aprašymas

tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis G	24
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis	1400 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis plotis G	56
tinka stalčiui, kurio priekio aukštis	125 mm
tinka stalčiams, kurių naudingasis gylis	600 mm
Aukštis	100 mm

Stalčių naudingasis gylis G	56x24
Svoris	3,378 kg
Produkto pavadinimo požymis	56x24G
Produkto rūšis	Stalčių skiriamoji sienelė

Priedai

Šoninių juostelių su įpjovomis rinkinys 2 vnt. Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951580 125
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 10G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951801 125
Įstatomos skiriamosios sienelės Plotis 6G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951761 125
Skiriamosios juostelės su įpjovomis Gylis 24G Tinka stalčiams, kurių priekio aukštis 125 mm	951530 125