

HOLEX**Trijų kumštelių tekimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, ketinis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

312906 100

GTIN

4062406153892

Produktų klasė

32W

Aprašymas**Modelis:**

- Rankiniu būdu užveržiamas tekimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Korpusas iš ketaus arba plieno.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Mažas radialinis mušimas tikslesnis nei pagal DIN 6386.

Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Griebtuvas pritvirtinamas varžtais iš galo. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekimo griebtuvo.

Standartas:**DIN 702-4.****Tiekimo sudėtis:**

Su: 1 komplektas – 3 grūdinti pagrindiniai tekimo kumšteliai.

1 komplektas – 3 grūdinti atvirkštiniai tekimo kumšteliai.

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsargines ir papildomas lūpas žr. Nr. 312971 – 312986.

Techninis aprašymas

Svoris	2,8 kg
Aukštis su kumšteliais H ₂	67 mm
Išorinis Ø A	100 mm
Centravimo gylis C	3 mm
Pralaidumas E	20 mm
Centravimo Ø B	70 mm
maksimalus sūkių skaičius	4500 min ⁻¹
Aukštis be kumštelių H ₁	50 mm
Norma	DIN 702-4
Medžiaga	Ketus
Priedų spalvinis žymėjimas	HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Pagrindinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 100	312986 100
Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 100	312971 100
Ruošinio atrama, pagrindinis modulis Aukštis h 15 mm	313036 15
Ruošinio atrama Aukštis h 15 mm	313033 15