

HOLEX**Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, ketinis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

312906 80

GTIN

4062406153885

Produktų klasė

32W

Aprašymas**Modelis:**

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Korpusas iš ketaus arba plieno.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Mažas radialinis mušimas tikslesnis nei pagal DIN 6386.

Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Griebtuvas pritvirtinamas varžtais iš galo. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekinimo griebtuvo.

Standartas:**DIN 702-4.****Tiekimo sudėtis:**

Su: 1 komplektas – 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai.

1 komplektas – 3 grūdinti atvirkštiniai tekinimo kumšteliai.

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsargines ir papildomas lūpas žr. Nr. 312971 – 312986.

Techninis aprašymas

Išorinis \varnothing A	80 mm
Centravimo gylis C	3 mm
Aukštis su kumšteliais H ₂	57 mm
Aukštis be kumštelių H ₁	44 mm
maksimalus sūkių skaičius	5000 min ⁻¹
Centravimo \varnothing B	56 mm
Svoris	1,5 kg
Pralaidumas E	16 mm
Norma	DIN 702-4
Medžiaga	Ketus
Priedų spalvinis žymėjimas	HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 80	312971 80
Ruošinio atrama Aukštis h 15 mm	313033 15
Pagrindinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 80	312986 80
Ruošinio atrama, pagrindinis modulis Aukštis h 15 mm	313036 15