



## **Trijų kumštelių tekimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, plieninis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 80mm**



### **Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 312911 80     |
| GTIN             | 4062406154561 |
| Produktų klasė   | 32W           |

### **Aprašymas**

#### **Modelis:**

- Rankiniu būdu užveržiamas tekimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Korpusas iš ketaus arba plieno.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Mažas radialinis mušimas tikslesnis nei pagal DIN 6386.

#### **Paskirtis:**

Staklių sukliams su cilindrinu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Griebtuvas pritvirtinamas varžtais iš galo. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekimo griebtuvo.

#### **Standartas:**

**DIN 702-4.**

#### **Tiekimo sudėtis:**

Su: 1 komplektas – 3 grūdinti pagrindiniai tekimo kumšteliai.

1 komplektas – 3 grūdinti atvirkštiniai tekimo kumšteliai.

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

#### **Priedai pasirinktinai:**

**Atsarginės ir papildomas lūpas žr. Nr. 312971 – 312986.**

## Techninis aprašymas

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Išorinis Ø A                          | 80 mm                                                       |
| Svoris                                | 1,5 kg                                                      |
| Aukštis be kumštelių H <sub>1</sub>   | 44 mm                                                       |
| maksimalus sūkių skaičius             | 7000 min <sup>-1</sup>                                      |
| Centravimo gylis C                    | 3 mm                                                        |
| Centravimo Ø B                        | 56 mm                                                       |
| Pralaidumas E                         | 16 mm                                                       |
| Aukštis su kumšteliais H <sub>2</sub> | 57 mm                                                       |
| Norma                                 | DIN 702-4                                                   |
| Medžiaga                              | Plienas                                                     |
| Priedų spalvinis žymėjimas            | HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |
| Produkto rūšis                        | Griebtuvas su plokščia spirale                              |

## Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/312911-80>