

HOLEX**Trijų kumštelių tekimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, ketinis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	312906 250
GTIN	4062406154547
Produktų klasė	32W

Aprašymas**Modelis:**

- Rankiniu būdu užveržiamas tekimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Korpusas iš ketaus arba plieno.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Mažas radialinis mušimas tikslesnis nei pagal DIN 6386.

Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Griebtuvas pritvirtinamas varžtais iš galo. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekimo griebtuvo.

Standartas:**DIN 702-4.****Tiekimo sudėtis:**

Su: 1 komplektas – 3 grūdinti pagrindiniai tekimo kumšteliai.

1 komplektas – 3 grūdinti atvirkštiniai tekimo kumšteliai.

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsargines ir papildomas lūpas žr. Nr. 312971 – 312986.

Techninis aprašymas

Centravimo \varnothing B	200 mm
Išorinis \varnothing A	250 mm
Centravimo gylis C	5 mm
Svoris	29 kg
Pralaidumas E	76 mm
Aukštis su kumšteliais H_2	119 mm
maksimalus sūkių skaičius	2500 min ⁻¹
Aukštis be kumštelių H_1	85 mm
Norma	DIN 702-4
Medžiaga	Ketus
Priedų spalvinis žymėjimas	HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Ruošinio atrama Aukštis h 15 mm	313033 15
Ruošinio atrama, pagrindinis modulis Aukštis h 15 mm	313036 15
Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 250	312971 250
Pagrindinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250	312986 250
Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 250	312981 250
Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 250	312976 250