

HOLEX

Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindrinu tvirtinimu, plieninis, DIN 702-4, Išorinis Ø A: 125mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	312911 125
GTIN	4062406154585
Produktų klasė	32W

Aprašymas

Modelis:

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Korpusas iš ketaus arba plieno.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Mažas radialinis mušimas tikslesnis nei pagal DIN 6386.

Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindrinu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Griebtuvas pritvirtinamas varžtais iš galo. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekinimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Tiekimo sudėtis:

Su: 1 komplektas – 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai.

1 komplektas – 3 grūdinti atvirkštiniai tekinimo kumšteliai.

1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsargines ir papildomas lūpas žr. Nr. 312971 – 312986.

Techninis aprašymas

Išorinis \varnothing A	125 mm
Aukštis su kumšteliais H ₂	79,5 mm
Svoris	5 kg
maksimalus sūkių skaičius	5500 min ⁻¹
Aukštis be kumštelių H ₁	59,5 mm
Centravimo \varnothing B	95 mm
Pralaidumas E	35,5 mm
Centravimo gylis C	4 mm
Norma	DIN 702-4
Medžiaga	Plienas
Priedų spalvinis žymėjimas	HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Pagrindinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 125	312986 125
Ruošinio atrama, pagrindinis modulis Aukštis h 15 mm	313036 15
Ruošinio atrama Aukštis h 15 mm	313033 15
Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti tinka griebtuvams 125	312980 125
Vientisų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 125	312971 125
Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti Tinka griebtuvams 125	312976 125
Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti Tinka griebtuvams 125	312981 125