

HOLEX**Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-3, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 200/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	312931 200/5
GTIN	4062406154806
Produktų klasė	32W

Aprašymas**Modelis:**

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Korpusas iš ketaus arba plieno.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.
Suklio galvutėms DIN 55027 su **atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis.**

Standartas:**DIN 702-3.****Tiekimo sudėtis:**

Su: 1 komplektas – 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai.
1 komplektas – 3 grūdinti atvirkštiniai tekinimo kumšteliai.
1 užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:**Atsargines ir papildomas lūpas žr. Nr. 312971 – 312986.**

Techninis aprašymas

Aukštis be kumštelių H ₁	78 mm
maksimalus sūkių skaičius	4000 min ⁻¹
Aukštis su kumšteliais H ₂	107 mm
Pralaidumas E	55 mm
Kūgio dydis	5
Išorinis Ø A	200 mm
Svoris	19 kg
Centravimo Ø B	82,5 mm
Norma	DIN 702-3
Priedų spalvinis žymėjimas	HOLEX tekimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Ruošinio atrama Aukštis h 15 mm	313033 15
Ruošinio atrama, pagrindinis modulis Aukštis h 15 mm	313036 15