

HOLEX**Trijų kumštelių plieninis tekinimo griebtuvas su kūginiu tvirtinimu, DIN 702-3, Išorinis Ø A / tvirtinimo kūgis: 200/6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	312931 200/6
GTIN	4062406154813
Produktų klasė	32W

Aprašymas**Modelis:**

- Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
- Korpusas iš ketaus arba plieno.
- Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
- Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
- Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Tekinimo griebtuvas tvirtinamas tiesiai ant suklio galvutės be tarpinio flanšo.

Suklio galvutėms DIN 55027 su **atraminiais varžtais ir šešiabriaunėmis veržlėmis.**

Standartas:

DIN 702-3.

Tiekimo sudėtis:

Su: 1 komplektas – 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai.

1 komplektas – 3 grūdinti atvirkštiniai tekinimo kumšteliai.

1 užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsargines ir papildomas lūpas žr. Nr. 312971 – 312986.

Techninis aprašymas

Kūgio dydis	6
Išorinis \varnothing A	200 mm
Pralaidumas E	55 mm
maksimalus sūkių skaičius	4000 min ⁻¹
Svoris	19 kg
Aukštis su kumšteliais H ₂	107 mm
Aukštis be kumštelių H ₁	78 mm
Centravimo \varnothing B	106,4 mm
Norma	DIN 702-3
Priedų spalvinis žymėjimas	HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Griebtuvas su plokščia spirale

Priedai

Ruošinio atrama Aukštis h 15 mm	313033 15
Ruošinio atrama, pagrindinis modulis Aukštis h 15 mm	313036 15