



## Kampinis šlifuoKLis akumulatorinis, Tipas: 71200262



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

077145 71200262

GTIN

Produktų klasė

03F

### Aprašymas

#### Modelis:

Dulkėms atsparus ir galingas **18 V akumulatorinis kampinis šlifuoKLis** efektyviems pjovimo, šlifavimo ir užvartų nuėmimo darbams.

- **Priežiūros nereikalaujantis bešepetėlinis EC variklis su inovatyviu rantytu aušinimo mechanizmu optimaliam aušinimui ir temperatūros stebėjimu.**
- **Tolygus veikimas ir darbas be vibracijos dėl atskirai įmontuoto, nuo korpuso atskirto variklio, ir 4 papildomų vibracijos slopintuvų.**
- **Visapusiška apsauga: tolygus paleidimas, pakartotinio paleidimo apsauga, elektroninė apsauga nuo perkrovos, stabdis.**
- **Maksimali darbo pažanga naudojant FEIN HighPower ličio jonų akumulatorius. Didelė srovę perduodančios ląstelės su nuolat didele galia ir 75% didesnė srove lyginant su ličio jonų akumulatoriais.**
- **Nuo dulkių apsaugota, atskira variklio elektronika rankenos srityje.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Apsaugo akumuliatorių ir įrengimą nuo perkrovos, perkaitimo ir iškrovos.**
- **Maksimali laisvė dėl FEIN MultiVolt sąsajos: 18 V akumulatorinius prietaisus su Multi-Volt sąsaja galima naudoti su visais FEIN ličio jonų akumulatoriais nuo 12, 14 iki 18 voltų.**

#### Privalumai:

- **Ilgas veikimo laikas dėl naujosios kartos bešepetėlinio FEIN PowerDrive variklio..**

- **Variklio apsauga nuo agresyvių keraminių ir mineralinių dulkių, nes variklio korpusas – visiškai uždaras.**
- **Puikiai tinka universaliam naudojimui. Optimalus sūkių skaičius, elektroniniu būdu iš anksto nustatytas daugeliui šlifavimo priemonių ir medžiagų.**

**Tiekimo sudėtis:**

**Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.** Su apsauginiu gaubtu, greitojo užveržimo veržle be įrankių, nevibruojančia rankena, raktu, lagaminu.

**Pastaba:**

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklį rasite nuo Nr. 073832.

## Techninis aprašymas

pakartotinio paleidimo fiksatorius	taip
Apsauga nuo perkrovos	taip
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
maksimalus disko Ø	125 mm
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa	Fein tipas E 18 V
maksimali vibracija pagal EN	5 m/s <sup>2</sup>
Gamintojo pavadinimas	CCG 18-125 BL
Saugos jungiklis	ne
minkštas paleidimas	taip
Svoris	1,95 kg
Kickbackstop	ne
Tuščiosios eigos sūkių skaičius	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	0
Pakuotė	Transportavimo lagaminas
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Serija	X-LOCK sistema
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoqlis

**Priedai**

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas,  
akumulatoriaus įtampa FE18 V

073835 FE18

Ličio jonų akumulatorius HighPower Akumulatoriaus tipas,  
įtampa FE18 V

073834 FE18

Ličio jonų akumulatorius Akumulatoriaus tipas,  
akumulatoriaus įtampa FE18 V

073837 FE18