

## Dirbtuvėms skirtų dildžių rinkiniai, įrankių skaičius: 10



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 952218 10     |
| GTIN             | 2050002019812 |
| Produktų klasė   | 91A           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

#### Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952218: 1 vnt.

Raktų dildžių rinkinys, 6 vnt., Nr. 518970: 1 vnt.

Vielinis šepetys Nr. 575000 dyd. 3: 1 vnt.

Dildžių šepetys Nr. 576000 dyd. 100×25: 1 vnt.

PUK pjūklas, reguliuojamas Nr. 581200: 1 vnt.

PUK pjūklelių rinkinys, 12 vnt., metalui Nr. 581250: 1 vnt.

### Techninis aprašymas

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Įrankių skaičius | 10          |
| Plotis G         | 8           |
| Gylis            | 500 mm      |
| Plotis           | 200 mm      |
| Gylis G          | 20          |
| Modelis          | su dildėmis |
| Aukštis          | 75 mm       |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Svoris                                  | 0,54 kg            |
| Putplasčio charakteristika LD45, storis | 30 mm              |
| Stalčiaus užpildymo lygis G             | 8x20               |
| Produkto rūšis                          | Putplasčio įdėklas |

## Priedai

|  |               |
|--|---------------|
| Vielinis rankinis šepetys Lygūs šeriai iš plieninės vielos 0,35 mm Darbinių eilių skaičius 3 | 575000 3      |
| Raktų dildžių rinkinys, 6 vnt. plastikiniame krepšyje  | 518970        |
| Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952218             | 952001 952218 |
| „PUK“ pjūklas su universaliu pjūklų (310) reguliuojama rankena                               | 581200        |
| Šepetys dildėms Apimamas ilgis L3x-plotis L1 100X25 mm                                       | 576000 100X25 |
| Pjūklelių rinkinys, 12 dalių, „PUK“ pjūklas, metalui (312) 32 dantys / colyje                | 581250        |