

Garant**Kombinuotų veržliarakčių rinkinys, įrankių skaičius: 9****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	952462 9
GTIN	4062406154448
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952462: 1 vnt.

GARANT kilpiniai veržliarakčiai Nr. 613600 dyd. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Įrankių skaičius	9
Gylis	250 mm
Gylis G	10
Plotis	250 mm
Plotis G	10

Modelis	su veržliarakčiais (kilpiniais ir atvirais galais)
Svoris	0,743 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	10×10
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	613600 16
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	613600 10
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	613600 8
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 5,5 mm	613600 5,5
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm	613600 19
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm	613600 18
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	613600 13
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	613600 17
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 952462	952001 952462
Kilpinis veržliaraktis Rakto dydis 7 mm	613600 7