



## Antgalių rinkinys „Tool-Check PLUS“ su sukimo rankena ir galvutėmis 39 vnt.



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	676171
GTIN	4013288191601
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

#### Modelis:

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena **rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiška**atsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

#### Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675200 2 vnt. 1/25; 3 vnt. 2/25; 1 vnt. 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675380 1 vnt. 1/25; 3 vnt. 2/25; 1 vnt. 3/25

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. 675240 dyd. 3; 4; 5; 6; 8

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Po 1 vnt. 675350 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: 1 vnt. dyd. 1,0×5,5

Įstatomos galvutės 1/4 colio, išoriniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13

Adapteris: 1 vnt. 1/4 colio vidinis kvadratas – 1/4 colio antgalio laikiklis

Laikiklis „Rapidaptor“: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3K

atsuktuvo laikiklis: 1 vnt.

Antgalis-terkšlė 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 676645

### Techninis aprašymas

Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
-------------------	---------------------------------------

Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvas
Perdavos profilis	6-briaunės galvutės
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvas
Perdavos profilis	6-briaunis atsuktuvas
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams su kiauryme
Gamintojo pavadinimas	Tool-Check PLUS
Rankena	Antgalis-terkšlė 1/4 colio
Rankena	Atsuktuvo laikiklis
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

## Priedai

Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 4 mm	675240 4
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3K	675020 6,3K
1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675200 1/25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX15	675350 TX15
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX20	675350 TX20
1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zonastandus Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675380 3/25
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 6 mm	675240 6
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 8 mm	675240 8
1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675200 3/25

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX10	675350 TX10
1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zonastandus Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675380 2/25
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 3 mm	675240 3
Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3Hex-Plus profilis Šešiabriaunis 5 mm	675240 5
Terkšlinis raktas 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3 Tipas 1/4	676645 1/4
1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675200 2/25
1/4 colio antgalis Pozidriv varžtams C 6,3, su sukimo zonastandus Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675380 1/25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX30	675350 TX30
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3su tvirtinimo kiauryme Torx® profilis TX25	675350 TX25