

Garant
VHM freza, AlCrN, Ø e8 DC: 11 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	201303 11
GTIN	4062406155520
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Konstrukciniai matmenys kaip **DIN 6527**.

Patobulinta danga universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Vidinis aušinimas: ne

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 2

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 2

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 16 mm

Bendras ilgis L: 73 mm

Koto Ø D_s : 12 mm

Koto forma: HB

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,1 mm

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	2
Pjovimo briaunos Ø D_c	11 mm
Koto forma	HB
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm ²	0,06 mm
Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm ²	0,09 mm

Pjovimo briaunos ilgis L_c	16 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Tolerancija Nominalusis \varnothing	e8
Bendras ilgis L	73 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,1 mm
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 6527
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis 1×D
Vidinis aušinimas	ne
Produkto rūšis	Kotinė freza