



Greitaeigė freza MFH mini, Cilindrinis kotas, $\emptyset D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3Lmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221950 20/3L
GTIN	4960664741434
Produktų klasė	250

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	80 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Bendras ilgis L_{viso}	160 mm
Koto $\emptyset D_s$ h6	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Pjovimo briaunos $\emptyset D_c$	20 mm
$\emptyset D_3$	13 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\emptyset D_{\text{max}}$	38 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\emptyset D_{\text{min}}$	33 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,52 laipsniai
Nuožulos ilgis L , skirtas α_{max}	11,3 mm
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas

frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------