



Akumuliatorinis įvairių medžiagų pjovimo įrenginys, Tipas: M12FCOT-0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	078204 M12FCOT-0
GTIN	4058546225636
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

FUEL akumuliatorinis universalus pjūklas su 76 mm pjūkleliu 16,3 mm pjovimo gyliui.

Tiekimo sudėtis:

Be akumulatoriaus ir įkroviklio. 1 × deimantinis diskas plytelėms, 1 × HM šlifavimo diskas, 1 × metalinis pjovimo ratukas, 1 × reguliuojamas dulkių siurblys.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir priedus rasite nuo Nr. 073814.

Tinkamus pjovimo diskus rasite Nr. 563050 dyd. 75.

Techninis aprašymas

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 12 V
Gamintojo pavadinimas	M12FCOT-0
Svoris	1 kg
Pjūklo kiaurymės Ø	10 mm

Akumulatoriaus įtampa	12 V
maksimali vibracija pagal EN	2,9 m/s ²
maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatorių kiekis	0
maksimalus pjovimo gylis	16,3 mm
maksimalus disko Ø	76 mm
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Produkto rūšis	Pjūklas

Priedai

Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M12NRG4	073839 M12NRG4
Mažasis pjovimo diskasPREMIUM*** YPAČ PLONAS Disko Ø 75 mm	563050 75
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Ličio jonų akumulatorius M12B6 Akumulatoriaus tipas MB12	073829 MB12
Ličio jonų akumulatorius M4B2/M12B2 Akumulatoriaus tipas MB12	073814 MB12
Ličio jonų akumulatorius M12B4 Akumulatoriaus tipas MB12	073815 MB12
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC