

Garant**1/4 colio užmaunamų raktų rinkinys, įrankių skaičius: 28****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	953624 28
GTIN	4062406155629
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953624: 1 vnt.

GARANT terkšlė Nr. 632025 dyd. 1/4: 1 vnt.

GARANT ilgintuvas Nr. 632429 dyd. 100; 150: po 1 vnt.

GARANT įstatoma rankena Nr. 632829 dyd. 146: 1 vnt.

GARANT skersinė rankena Nr. 633029 dyd. 116: 1 vnt.

GARANT kardaninis lankstas Nr. 633529 dyd. 1/4: 1 vnt.

GARANT 6-briaunių raktų rinkinys Nr. 627132 dyd. 9: 1 vnt.

GARANT 6-briaunė galvutė Nr. 631029 dyd. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Gylis G	16
Gylis	400 mm
Plotis	150 mm
Įrankių skaičius	28
Svoris	1,025 kg
Plotis G	6

Modelis	su galvutėmis
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	6×16
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631029 7
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 100 mm	632429 100
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	631029 12
6-briaunių lenktų atsuktuvų rinkinys su rutuliniu fiksumichromuoti Atsuktuvų skaičius 9	627132 9
Įstatoma rankena, 1/4 colio Visas ilgis 146 mm	632829 146
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631029 10
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631029 6
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953624	952001 953624
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 3,5 mm	631029 3,5
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm	632429 150
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm	631029 4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631029 11
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm	633029 116
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631029 9
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633529 1/4
Perjungiamą terškėlę, 1/4" su išmetikliu Tipas 1/4	632025 1/4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631029 5,5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631029 8
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4,5 mm	631029 4,5

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631029 5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	631029 13