



## Greitaeigė freza MFH mini, Weldon kotas, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 25/4mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221955 25/4
GTIN	4960664741380
Produktų klasė	250

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	117 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
$\varnothing D_3$	18 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Iškyšos ilgis $L_1$	60 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	43 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	1,05 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	16,3 mm
Reguliuojamas kampas $\kappa$	15 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas

frezų naudojimas	Nuožulnis frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------