

**Garant****3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys, įrankių skaičius: 13****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	953690 13
GTIN	4062406155681
Produktų klasė	91A

**Aprašymas****Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

**Tiekimo sudėtis:**

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953690: 1 vnt.

GARANT terkšlė Nr. 635025 dyd. 3/8: 1 vnt.

GARANT ilgintuvas Nr. 635429 dyd. 125: 1 vnt.

GARANT kardaninis lankstas Nr. 636229 dyd. 3/8: 1 vnt.

GARANT 6-briaunė galvutė Nr. 637125 dyd.10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 vnt.

**Techninis aprašymas**

Svoris	0,763 kg
Plotis	200 mm
Gylis G	8
Plotis G	8

Įrankių skaičius	13
Gylis	200 mm
Modelis	su galvutėmis
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×8
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

3/8 colio 6-briaunė galvutėSurface Drive Rakto dydis 11 mm	637125 11
3/8 colio 6-briaunė galvutėSurface Drive Rakto dydis 12 mm	637125 12
3/8 colio 6-briaunė galvutėSurface Drive Rakto dydis 16 mm	637125 16
3/8 colio perjungiamo terklė Tipas 3/8	635025 3/8
3/8 colio 6-briaunė galvutėSurface Drive Rakto dydis 19 mm	637125 19
3/8 colio 6-briaunė galvutėSurface Drive Rakto dydis 15 mm	637125 15
3/8 colio 6-briaunė galvutėSurface Drive Rakto dydis 14 mm	637125 14
3/8 colio 6-briaunė galvutėSurface Drive Rakto dydis 17 mm	637125 17
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 125 mm	635429 125
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953690	952001 953690
3/8 colio 6-briaunė galvutėSurface Drive Rakto dydis 18 mm	637125 18
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636229 3/8
	637125 10

3/8 colio 6-briaunė galvutėSurface Drive Rakto dydis 10  
mm

3/8 colio 6-briaunė galvutėSurface Drive Rakto dydis 13  
mm

637125 13