

**Garant****1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys, įrankių skaičius: 37****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	953828 37
GTIN	4062406155711
Produktų klasė	91A

**Aprašymas****Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio dėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

**Tiekimo sudėtis:**

Kietojo putplasčio dėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953828: 1 vnt.  
GARANT 1/4 colio 6-briaunė galvutė Nr. 631029 dyd. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: po 1 vnt.  
GARANT Perjungiamo terklė 1/4 colio Nr. 632025 dyd. 1/4: 1 vnt.  
GARANT 1/4 colio ilgintuvas Nr. 632429 dyd. 50; 150: po 1 vnt.  
GARANT skersinė rankena 1/4 colio Nr. 633029 dyd. 116: 1 vnt.  
GARANT 1/4 colio kardaninis lankstas Nr. 633529 dyd. 1/4: 1 vnt.  
GARANT Perjungiamo terklė 1/2 colio Nr. 640025 dyd. 1/2: 1 vnt.  
GARANT 1/2 colio ilgintuvas Nr. 641029 dyd. 75; 250: po 1 vnt.  
GARANT skersinė rankena 1/2 colio Nr. 641329 dyd. 295: 1 vnt.  
GARANT 1/2 colio kardaninis lankstas Nr. 641629 dyd. 1/2: 1 vnt.  
GARANT 1/2 colio 12-briaunė galvutė Nr. 642129 dyd. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: po 1 vnt.  
GARANT 6-briaunė 1/2 colio atsuktuvo galvutė Nr. 643229 dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 vnt.

**Techninis aprašymas**

Gylis G	20
Svoris	3,513 kg

Plotis	250 mm
Plotis G	10
Gylis	500 mm
Įrankių skaičius	37
Modelis	su galvutėmis
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	10×20
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm	633029 116
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 255 mm	641029 255
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 7 mm	643229 7
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 27 mm	642129 27
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 19 mm	642129 19
1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633529 1/4
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 4 mm	643229 4
Skersinė 1/2 colio rankena visas ilgis 295 mm	641329 295
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 22 mm	642129 22
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631029 5
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 50 mm	632429 50
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 10 mm	643229 10
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631029 7
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631029 11
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 17 mm	642129 17
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 18 mm	642129 18

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631029 9
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953828	952001 953828
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 24 mm	642129 24
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631029 10
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	631029 12
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631029 8
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 8 mm	643229 8
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 6 mm	643229 6
Perjungiamo 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Tipas 1/2	640025 1/2
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631029 5,5
1/2 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/2	641629 1/2
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 5 mm	643229 5
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 16 mm	642129 16
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm	631029 4
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 14 mm	643229 14
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 21 mm	642129 21
12-briaunė 1/2 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	642129 13
1/2 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	641029 75
6-briaunė atsuktuvo galvutė 1/2 colio Šešiabriaunis 12 mm	643229 12
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm	632429 150
Perjungiamo terkšlė, 1/4" su išmetikliu Tipas 1/4	632025 1/4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631029 6