



Greitaeigė freza MFH mini, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221950 16/2
GTIN	4960664741229
Produktų klasė	250

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	100 mm
$\varnothing D_3$	9 mm
Iškyšos ilgis L_1	30 mm
Koto $\varnothing D_s$ h6	16 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	16 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p.maks.}}$	1 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	30 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	25 mm
Nuožulos kampas α_{max}	2,35 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	7,3 mm
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Koto tipas	Cilindrinis kotas

frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------