

Garant

**Šlifavimo kempinių komplektas, 24 vnt. ypač minkštos, 120×98×13 mm,
Grūdėtumas: 60**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	557480 60
GTIN	4062406155971
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo kempinė su ypatingai minkštu tarpsluoksniu. Puikiai prisitaiko prie visų profilių. 2 pusės su danga.

Korundas (A) su **keramine danga** dar **padidina patvarumą**.

Dėl sandarios ir tirpikliams atsparios jungties į detalių paviršių nepatenka svetimkūniai.

Privalumai:

- **Elastinės, jokių užsilenkimų ar klosčių.**
- **Visos kempinės tinka ir drėgnajam šlifavimui.**
- **Mažai užsineša, galima plauti.**

Paskirtis:

Glotniam **nelygių ir profiliuotų paviršių šlifavimui** nepakeičiant geometrijos. Dažų nušlifavimas nuo metalo, medienos ir plastiko, lako tarpinis apdirbimas.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	60
Smulkumo laipsnis	vidutinio standumo
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A

Plotis	98 mm
Aukštis	13 mm
Ilgis	120 mm
Produkto pavadinimo požymis	120×98×13 mm
Plokštumų su danga skaičius	2
Kempinių, lapelių skaičius	24
Produkto rūšis	Šlifavimo kempinė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		

