

**Garant****Soft-Pad ritinėlis minkštas, 100 mm × 24 m, Grūdėtumas: 180****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	557460 180
GTIN	4062406154509
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

Soft-Pad ritinėlis, viena pusė dengta **korundu (A)**. **Keramikinė danga** dar padidina patvarumą. Laikoma praktiškoje dėžėje su langeliu, kad būtų galima lengvai sekti užpildymo lygį.

**Privalumai:**

**Putos įdėklų medžiaga.** Tokiu būdu gaunamas didžiausias lankstumas ir išvengiama lūžių. Dėl sandarios ir tirpikliams atsparios jungties į detalių paviršių nepatenka svetimkūniai. **Perforuoti diskeliai** 100×120×3 mm.

**Paskirtis:**

**Glotnus kontūrų, briaunų apdirbimas ir šlifavimas sunkiai prieinamose vietose**, pvz., paruošimas prieš dažymą, valymas. Drėgnas ir sausas šlifavimas.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	180
Smulkumo laipsnis	itin smulkus
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A

Plotis	100 mm
Aukštis	3 mm
Ilgis	120 mm
Produkto pavadinimo požymis	100 mm × 24 m
Plokštumų su danga skaičius	1
Kempinių, lapelių skaičius	200
Produkto rūšis	Šlifavimo kempinė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		

