

Garant**Soft-Pad ritinėlis minkštas, 100 mm × 24 m, Grūdėtumas: 1000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	557460 1000
GTIN	4062406155919
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Soft-Pad ritinėlis, viena pusė dengta **korundu (A)**. **Keramikinė danga** dar padidina patvarumą. Laikoma praktiškoje dėžėje su langeliu, kad būtų galima lengvai sekti užpildymo lygį.

Privalumai:

Putos įdėklų medžiaga. Tokiu būdu gaunamas didžiausias lankstumas ir išvengiama lūžių. Dėl sandarios ir tirpiams atsparios jungties į detalių paviršių nepatenka svetimkūniai. **Perforuoti diskeliai** 100×120×3 mm.

Paskirtis:

Glotnus kontūrų, briaunų apdirbimas ir šlifavimas sunkiai prieinamose vietose, pvz., paruošimas prieš dažymą, valymas. Drėgnas ir sausas šlifavimas.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	ultra smulkus
Grūdėtumas	1000
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A

Plotis	100 mm
Aukštis	3 mm
Ilgis	120 mm
Produkto pavadinimo požymis	100 mm × 24 m
Plokštumų su danga skaičius	1
Kempinių, lapelių skaičius	200
Produkto rūšis	Šlifavimo kempinė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		

