

**Garant**

**Šlifavimo kaladėlių komplektas, 24 vnt. standžios, 100×68×26 mm,  
Grūdėtumas: 180**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	557470 180
GTIN	4062406155964
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

**Šlifavimo kaladėlė kieta**, kraštai pastiprinti. **Iš 4-ių pusių dengta** korundu (A).

**Keramikinė danga** dar **padidina patvarumą**.

Dėl sandarios ir tirpikliams atsparios jungties į detalių paviršių nepatenka svetimkūniai.

**Privalumai:**

- **Elastinės, jokių užsilenkimų ar klosčių.**
- **Visos kempinės tinka ir drėgnajam šlifavimui.**
- **Mažai užsineša, galima plauti.**

**Paskirtis:**

Šlifavimui ir užvartų nuėmimui nuo medienos, metalo ir dažų.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	180
Smulkumo laipsnis	itin smulkus
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Plotis	68 mm
Aukštis	26 mm

Ilgis	100 mm
Produkto pavadinimo požymis	100×68×26 mm
Plokštumų su danga skaičius	4
Kempinių, lapelių skaičius	24
Produkto rūšis	Šlifavimo kempinė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		