

**Garant****Soft-Pad rinkinys 20 vnt. minkšti, 120×98×5 mm, Grūdėtumas: 100****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	557490 100
GTIN	4062406156015
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:****Soft-Pad** su **spaudimą paskirstančios** struktūros porolonu. Dengta korundu (A).

2 pusės su danga.

Dėl sandarios ir tirpikliams atsparios jungties į detalių paviršių nepatenka svetimkūniai.

**Privalumai:**

- **Elastinės, jokių užsilenkimų ar klosčių.**
- **Visos kempinės tinka ir drėgnajam šlifavimui.**
- **Mažai užsineša, galima plauti.**

**Paskirtis:****Glotnus kontūrų, briaunų apdirbimas ir šlifavimas sunkiai prieinamose vietose, pvz.,** paruošimas prieš dažymą, valymas. Drėgnas ir sausas šlifavimas.**Techninis aprašymas**

Smulkumo laipsnis	glotnūs
Grūdėtumas	100
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)

Šlifavimo priemonių kodas	A
Plotis	98 mm
Aukštis	5 mm
Ilgis	120 mm
Produkto pavadinimo požymis	120×98×5 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo kempinė

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		