

Garant**Soft-Pad rinkinys 20 vnt. minkšti, 120×98×5 mm, Grūdėtumas: 220****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	557490 220
GTIN	4062406156022
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:****Soft-Pad** su **spaudimą paskirstančios** struktūros porolonu. Dengta korundu (A).

2 pusės su danga.

Dėl sandarios ir tirpikliams atsparios jungties į detalių paviršių nepatenka svetimkūniai.

Privalumai:

- **Elastinės, jokių užsilenkimų ar klosčių.**
- **Visos kempinės tinka ir drėgnajam šlifavimui.**
- **Mažai užsineša, galima plauti.**

Paskirtis:**Glotnus kontūrų, briaunų apdirbimas ir šlifavimas sunkiai prieinamose vietose, pvz.,** paruošimas prieš dažymą, valymas. Drėgnas ir sausas šlifavimas.**Techninis aprašymas**

Smulkumo laipsnis	itin smulkus
Grūdėtumas	220
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)

Šlifavimo priemonių kodas	A
Plotis	98 mm
Aukštis	5 mm
Ilgis	120 mm
Produkto pavadinimo požymis	120×98×5 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo kempinė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		