



Greitaeigė freza MFH mini, Weldon kotas, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 25/5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221955 25/5
GTIN	4960664741397
Produktų klasė	250

Techninis aprašymas

$\varnothing D_3$	18 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p,max}$	1 mm
Iškyšos ilgis L_1	60 mm
Bendras ilgis L_{viso}	117 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	25 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Koto $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{max}$	48 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{min}$	43 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,05 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	16,3 mm
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas

frezų naudojimas	Nuožulnis frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------