



Greitaeigė freza MFH mini, Weldon kotas, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 20/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221955 20/4
GTIN	4960664741373
Produktų klasė	250

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L_{viso}	101 mm
$\varnothing D_3$	13 mm
Iškyšos ilgis L_1	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
Koto $\varnothing D_s$ h6	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	20 mm
Vidinis aušinimas	taip
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	38 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	33 mm
Nuožulos kampas α_{max}	1,52 laipsniai
Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max}	11,3 mm
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Koto tipas	Weldon kotas

frezų naudojimas	Nuožulnis frezavimas
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------