



Greitaeigė freza MFH mini, Cilindrinis kotas, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/3mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 221950 20/3 |
| GTIN | 4960664741250 |
| Produktų klasė | 250 |

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------------|
| maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{maks.}}$ | 1 mm |
| Ø D ₃ | 13 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Iškyšos ilgis L ₁ | 50 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtas | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Koto Ø D _s h6 | 20 mm |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 20 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | LOGU 0303.. |
| Bendras ilgis L _{viso} | 130 mm |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max} | 38 mm |
| Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min} | 33 mm |
| Nuožulos kampas α_{max} | 1,52 laipsniai |
| Nuožulos ilgis L, skirtas α_{max} | 11,3 mm |
| Reguliuojamas kampas κ | 15 laipsniai |
| Koto tipas | Cilindrinis kotas |

| | |
|------------------|--------------------------|
| frezų naudojimas | Frezavimas įsigilinant |
| frezų naudojimas | Nuožulnus frezavimas |
| frezų naudojimas | Apskritiminis frezavimas |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Kopijavimo freza |

Priedai

| | |
|-------------------|--------|
| Užveržimo varžtas | 229713 |
|-------------------|--------|