


Garant**Elektronikai skirtų replių asortimentas, įrankių skaičius: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	954925 6
GTIN	4062406156121
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954925: 1 vnt.
GARANT šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, standartinės Nr. 726210 dyd. 125: 1 vnt.
GARANT šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, smailios Nr. 726250 dyd. 125: 1 vnt.
GARANT smailios replės elektronikai Nr. 727170 dyd. 140: 1 vnt.
GARANT easyPick smulkių dalių dėžutė 951211 dyd. 3x3/1: 3 vnt.

Techninis aprašymas

Gylis G	10
Gylis	250 mm
Įrankių skaičius	6
Plotis	250 mm

Plotis G	10
Modelis	su replėmis
Svoris	0,455 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	10×10
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, standartinė galvutė Visas ilgis 125 mm	726210 125
Šoninio kirpimo žnyplės elektronikai, smailios Visas ilgis 125 mm	726250 125
Smailios žnyplės elektronikai Visas ilgis 140 mm	727170 140
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954925	952001 954925