

Garant
GARANT Master Alu PickPocket VHM toroidinė freza HPC, DLC, Ø e8 DC/ R1: 16/1,0mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	206257 16/1,0
GTIN	4062406156435
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Pjovimo briaunos ilgis-pagal DIN 6527.

Tolerancija: Pjovimo briaunos spindulys $R_1 = \pm 0,01$ mm.

Paskirtis:

Skirta **darbui didelėmis pastūmomis gaminant formas ir įrankius kopijuojamuoju frezavimu.**

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	108 mm
Pjovimo briaunos spindulys R_1	1 mm
Dantų skaičius Z	3
Pjovimo briaunos ilgis L_c	31 mm
Pastūma f_z apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius	0,14 mm
Koto Ø D_s	16 mm
Sužeminto koto Ø D_1	15,8 mm
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	42 laipsniai
Pjovimo briaunos Ø D_c	16 mm
Balansavimo tikslumas su kotu	G 2,5 su HA

Darbinės dalies ilgis L_1 kartu su sužemintu kotu	58 mm
Pastūma f_z trumpadrožlio aliuminio ruošinių frezavimui kopijuojant	0,16 mm
Serija	Master Alu
Danga	DLC
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	W
Tolerancija Nominalusis \emptyset	e8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės	nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,03×D frezavimui kopijuojant
Darbinis plotis a_e frezuojant	0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Pjovimo technika	HPC
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	geltona
Produkto rūšis	Freza toroidiniu galu

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	550 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	500 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	450 m/min	N
PMMA, akrilas	tinka	200 m/min	N
PE-HD	tinka	160 m/min	N
PA 66	tinka	200 m/min	N

PEEK	tinka	150 m/min	N
PF 31	tinka	130 m/min	N
PVDF GF20	tinka	180 m/min	N
POM GF25	tinka	160 m/min	N
PA 66 GF30	tinka	150 m/min	N
PEEK GF30	tinka	130 m/min	N
PTFE CF25	tinka	160 m/min	N
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)	ribotai tinka	300 m/min	N
Cu	tinka	160 m/min	N
CuZn	tinka	200 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		

Paslaugos

Koto šlifavimas Tipas HB

129100 HB