



## Greitaeigė freza MFH mini, su sriegiu, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 32/5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221960 32/5
GTIN	4960664741144
Produktų klasė	250

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Tvirtinimo sriegis M	M16
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	32 mm
$\varnothing D_3$	25 mm
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas $\alpha_{\text{max}}$	23,3 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	57 mm
Nuožulos kampas $\alpha_{\text{max}}$	0,74 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	62 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas

frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------