


**Greitaeigė freza MFH mini, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 16/2mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221960 16/2
GTIN	4960664741038
Produktų klasė	250

**Techninis aprašymas**

Tvirtinimo sriegis M	M8
Ø D <sub>3</sub>	9 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p maks.</sub>	1 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	7,3 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	25 mm
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	2,35 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	30 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas

frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------