

Kaltų, pramuštuvų ir kaiščiamušių rinkinys, įrankių skaičius: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	954678 10
GTIN	2050002004382
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kietojo putplasčio įdėkle. Uždarų porų putplastis atsparus alyvai ir jį visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinė **kontrastinė spalva pilka** – signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Kietojo putplasčio įdėklai užpildo 1/4 (10 G × 10 G arba 250 × 250 mm) arba 1/2 (10 G × 20 G arba 250 × 500 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

Nauji GARANT GridLine dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis 20 G × 20 G arba 500 × 500 mm (B × T).

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954678: 1 vnt.

Plokščiasis kaltas Nr. 740500 dyd. 200: 1 vnt.

Kryžminis kirstukas Nr. 740600 dyd. 200: 1 vnt.

Pramuštuvas Nr. 745500 dyd. 3; 4: po 1 vnt.

Kaiščiamušis Nr. 747000 dyd. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Plotis	250 mm
--------	--------

Gylis G	10
Įrankių skaičius	10
Gylis	250 mm
Plotis G	10
Modelis	su kalimo įrankiu
Svoris	1,344 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	10×10
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Standartinės kokybės kaiščiamušis, dažytas Smaigalių Ø D 2 mm	747000 2
Pramuštuvassunkus Smaigalių Ø 4 mm	745500 4
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954678	952001 954678
Standartinės kokybės kaiščiamušis, dažytas Smaigalių Ø D 5 mm	747000 5
Standartinės kokybės kaiščiamušis, dažytas Smaigalių Ø D 4 mm	747000 4
Standartinės kokybės kaiščiamušis, dažytas Smaigalių Ø D 6 mm	747000 6
Pramuštuvassunkus Smaigalių Ø 3 mm	745500 3
Standartinės kokybės kaiščiamušis, dažytas Smaigalių Ø D 8 mm	747000 8
Plokščias kaltas Visas ilgis 200 mm	740500 200
Kryžminis kaltas Visas ilgis 200 mm	740600 200
Standartinės kokybės kaiščiamušis, dažytas Smaigalių Ø D 3 mm	747000 3