



Greitaeigė freza MFH mini, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 28/4mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221960 28/4
GTIN	4960664741120
Produktų klasė	250

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Ø D ₃	21 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Pjovimo briaunos Ø D _c	28 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	1 mm
Bendras ilgis L _{viso}	35 mm
Tvirtinimo sriegis M	M12
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α _{max}	19,3 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	49 mm
Nuožulos kampas α _{max}	0,89 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	54 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas

frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------