

Garant

1/4 colio užmaunamų raktų rinkinys, įrankių skaičius: 22



Užsakymo data

Užsakymo numeris	953701 22
GTIN	4062406157074
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kietojo putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją nesusigeria joks skystis. Viršutinis sluoksnis antracito spalvos, apatinis – kontrastinės pilkos spalvos – perspėja, kad trūksta įrankio.

Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250×200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G arba 500×200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis **20 G × 16 G** arba 500 × 400 mm (B × T).

Kietojo putplasčio įdėklai dyd. 10 G × 8 G tinka įrankių lentoms Nr. 923210 dyd. 250 (2 kietojo putplasčio įdėklai į vieną įrankių lentą).

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953701: 1 vnt.

GARANT 6-briaunis vidinis raktas Nr. 631029 dyd. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 vnt.

GARANT 6-briaunis atsuktuvo antgalis Nr. 631729 dyd. 3; 4; 5; 6: po 1 vnt.

GARANT perjungiamo terklė Nr. 632025 dyd. 1/4: 1 vnt.

GARANT ilgintuvas Nr. 632429 dyd. 150: 1 vnt.

GARANT įstatoma rankena Nr. 632829 dyd. 146: 1 vnt.

GARANT skersinė rankena Nr. 633029 dyd. 116: 1 vnt.

GARANT kardaninis lankstas Nr. 633529 dyd. 1/4: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Įrankių skaičius	22
Svoris	0,624 kg
Gylis G	10
Gylis	250 mm
Plotis G	8
Plotis	200 mm
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×10
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

1/4 colio kardaninis šarnyras Tipas 1/4	633529 1/4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm	631029 5
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm	631029 8
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunės 3 mm	631729 3
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm	631029 13
1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm	632429 150
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm	631029 7
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunės 5 mm	631729 5
Įstatoma rankena, 1/4 colio Visas ilgis 146 mm	632829 146
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm	631029 6
Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm	633029 116
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm	631029 9

6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm	631029 10
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm	631029 4
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953701	952001 953701
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunės 4 mm	631729 4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm	631029 5,5
1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalisilgas Šešiabriaunės 6 mm	631729 6
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm	631029 11
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4,5 mm	631029 4,5
Perjungiamo terškšlė, 1/4" su išmetikliu Tipas 1/4	632025 1/4
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 12 mm	631029 12
6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 3,5 mm	631029 3,5