


Garant**Precizinių replių fiksavimo žiedams rinkinys, įrankių skaičius: 8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	954210 8
GTIN	4062406157524
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė – kontrastinės pilkos spalvos – signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250×200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G arba 500×200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis **20 G × 16 G** arba 500 × 400 mm (B × T).

Tiekimo sudėtis:

GARANT precizinės replės fiksavimo žiedams Nr. 719770 dyd. J0; J1; J2; J3: po 1 vnt.

GARANT precizinės replės fiksavimo žiedams Nr. 719870 dyd. A0; A1; A2; A3: po 1 vnt.

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954210: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Plotis G	8
Gylis	500 mm
Gylis G	20
Įrankių skaičius	8
Plotis	200 mm
Modelis	su replėmis

Svoris	1,462 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas A3	719870 A3
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas A0	719870 A0
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas A1	719870 A1
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J1	719770 J1
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas A2	719870 A2
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J0	719770 J0
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J3	719770 J3
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J2	719770 J2
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954210	952001 954210