

Garant**Izoliuotų replių rinkinys, įrankių skaičius: 3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	954515 3
GTIN	4062406157791
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų putą atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954515: 1 vnt.

GARANT kombinuotosios replės iš vanadžio Nr. 701710 dyd. 180: 1 vnt.

GARANT replės prailgintomis žiaunomis, tiesios Nr. 713310 dyd. 200: 1 vnt.

GARANT žnyplės Nr. 725310 dyd. 160: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Įrankių skaičius	3
Įrankių skaičius	3
Gylis	250 mm
Gylis G	10
Plotis	200 mm
Plotis G	8

Modelis	su VDE izoliuotais įrankiais
Svoris	0,884 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×10
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotosizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 160 mm	725310 160
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954515	952001 954515
Tiesios replės prailgintomis žiaunomisizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 200 mm	713310 200
Kombinuotos replės iš vanadžio, chromuotosizoliuotos pagal VDE Visas ilgis 180 mm	701710 180