

**HOLEX**
**1/4 colio užmaunamų raktų rinkinys, įrankių skaičius: 20**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 953704 20     |
| GTIN             | 4062406157104 |
| Produktų klasė   | 91A           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kietojo putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją nesusigeria joks skystis. Viršutinis sluoksnis antracito spalvos, apatinis – kontrastinės pilkos spalvos – perspėja, kad trūksta įrankio.

Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250×200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G arba 500×200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

**Tinka:**

**Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai** su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis **20 G × 16 G** arba 500 × 400 mm (B × T).

Kietojo putplasčio įdėklai dyd. 10 G × 8 G tinka įrankių lentoms Nr. 923210 dyd. 250 (2 kietojo putplasčio įdėklai į vieną įrankių lentą).

**Tiekimo sudėtis:**

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953704: 1 vnt.

HOLEX 6-briaunė galvutė Nr. 631020 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: po 1 vnt.

HOLEX 6-briaunis atsuktuvo antgalis Nr. 631720 dyd. 3; 4; 5; 6: po 1 vnt.

HOLEX perjungiamo terkšlė Nr. 632090 dyd. 1/4: ABS plastiko dėžė

HOLEX ilgintuvas Nr. 632420 dyd. 150: 1 vnt.

HOLEX įstatoma rankena Nr. 632840 dyd. 150: 1 vnt.

HOLEX skersinė rankena Nr. 633029 dyd. 116: 1 vnt.

## Techninis aprašymas

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Gylis                                   | 250 mm             |
| Svoris                                  | 0,581 kg           |
| Plotis                                  | 200 mm             |
| Gylis G                                 | 10                 |
| Įrankių skaičius                        | 20                 |
| Plotis G                                | 8                  |
| Putplasčio charakteristika LD45, storis | 30 mm              |
| Stalčiaus užpildymo lygis G             | 8×10               |
| Pavaros keturbriaunis                   | 1/4 in             |
| Produkto rūšis                          | Putplasčio įdėklas |

## Priedai

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Skersinė rankena 1/4 colio Visas ilgis 116 mm                     | 633029 116 |
| 1/4 colio ilgintuvas Visas ilgis 150 mm                           | 632420 150 |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5 mm                      | 631020 5   |
| 1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 6 mm | 631720 6   |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 8 mm                      | 631020 8   |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 12 mm                     | 631020 12  |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 5,5 mm                    | 631020 5,5 |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 11 mm                     | 631020 11  |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 6 mm                      | 631020 6   |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4,5 mm                    | 631020 4,5 |
| Įstatoma rankena, 1/4 colio Visas ilgis 150                       | 632840 150 |
| 1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas Šešiabriaunis 5 mm | 631720 5   |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 13 mm                     | 631020 13  |

|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 4 mm                                        | 631020 4      |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 7 mm                                        | 631020 7      |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 10 mm                                       | 631020 10     |
| 6-briaunė 1/4 colio galvutė Rakto dydis 9 mm                                        | 631020 9      |
| Perjungiamo terklė, 1/4" su išmetikliu Tipas 1/4                                    | 632090 1/4    |
| 1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas<br>Šešiabriaunis 3 mm                | 631720 3      |
| Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo<br>putplasčio komplektui 953704 | 952001 953704 |
| 1/4 colio 6-briaunio atsuktuvo antgalistrumpas<br>Šešiabriaunis 4 mm                | 631720 4      |