




## Precizinių replių fiksavimo žiedams rinkinys, įrankių skaičius: 8



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	954214 8
GTIN	4062406157555
Produktų klasė	91A

### Aprašymas

#### Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė – kontrastinės pilkos spalvos – signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250×200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G arba 500×200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

#### Tinka:

**Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai** su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis **20 G × 16 G** arba 500 × 400 mm (B × T).

#### Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954214: 1 vnt.

HOLEX precizinės replės fiksavimo žiedams Nr. 719805 dyd. J0; J1; J2; J3: po 1 vnt.

HOLEX precizinės replės fiksavimo žiedams Nr. 719905 dyd. A0; A1; A2; A3: po 1 vnt.

### Techninis aprašymas

Plotis	200 mm
Plotis G	8
Įrankių skaičius	8
Gylis G	20
Gylis	500 mm
Modelis	su replėmis

Svoris	1,253 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

Fiksavimo žiedų replės Tipas A0	719905 A0
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954214	952001 954214
Fiksavimo žiedų replės Tipas A1	719905 A1
Fiksavimo žiedų replės Tipas J3	719805 J3
Fiksavimo žiedų replės Tipas A3	719905 A3
Fiksavimo žiedų replės Tipas J2	719805 J2
Fiksavimo žiedų replės Tipas J0	719805 J0
Fiksavimo žiedų replės Tipas J1	719805 J1
Fiksavimo žiedų replės Tipas A2	719905 A2