


**Greitaeigė freza MFH mini, su sriegiu, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 20/4mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221960 20/4
GTIN	4960664741076
Produktų klasė	250

**Techninis aprašymas**

Tvirtinimo sriegis M	M10
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D <sub>3</sub>	13 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	30 mm
maksimalus pjovimo gylis a <sub>p.maks.</sub>	1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Pjovimo briaunos Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Vidinis aušinimas	taip
Nuožulos ilgis L, skirtas α <sub>max</sub>	11,3 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>min</sub>	33 mm
Nuožulos kampas α <sub>max</sub>	1,52 laipsniai
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D <sub>max</sub>	38 mm
Koto tipas	su sriegiu
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas

frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------