




Izoliuotų galvučių rinkinys, įrankių skaičius: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris	954532 7
GTIN	2050002004344
Produktų klasė	91A

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų putą atspari alyvai ir į ją visiškai nesušigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954532: 1 vnt.
WIHA galvutės Nr. 622500 dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Gylis	500 mm
Įrankių skaičius	7
Įrankių skaičius	7
Plotis	200 mm
Plotis G	8
Svoris	0,909 kg
Gylis G	20
Modelis	su galvutėmis
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×20

Produkto rūšis

Putplasčio įdėklas

Priedai

Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 13 mm

622500 13

Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 5,5 mm

622500 5,5

Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 10 mm

622500 10

Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 7 mm

622500 7

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954532

952001 954532

Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 9 mm

622500 9

Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 6 mm

622500 6

Užmaunamas raktas su rankenaizoliuotas Rakto dydis 8 mm

622500 8