

## Garant

### 3/8 colio užmaunamų raktų rinkinys, įrankių skaičius: 24



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	953707 24
GTIN	4062406157128
Produktų klasė	91A

## Aprašymas

### Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė – kontrastinės pilkos spalvos – signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250×200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G arba 500×200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

### Tinka:

**Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai** su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis **20 G × 16 G** arba 500 × 400 mm (B × T).

Kietojo putplasčio įdėklai dyd. 10 G × 8 G tinka įrankių lentoms Nr. 923210 dyd. 250 (2 kietojo putplasčio įdėklai į vieną įrankių lentą).

### Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953707: 1 vnt.

GARANT 6-briaunė galvutė Nr. 637125 dyd. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 vnt.

GARANT 6-briaunių atsuktuvų antgaliai Nr. 637629 dyd. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: po 1 vnt.

GARANT perjungiamo terkšlė Nr. 635025 dyd. 3/8: 1 vnt.

GARANT ilgintuvas Nr. 635429 dyd. 75; 125: po 1 vnt.

GARANT skersinė rankena Nr. 635729 dyd. 200: 1 vnt.

GARANT kardaninis lankstas Nr. 636229 dyd. 3/8: 1 vnt.

## Techninis aprašymas

Plotis G	8
Svoris	1,318 kg
Gylis	250 mm
Įrankių skaičius	24
Gylis G	10
Plotis	200 mm
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8×10
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

## Priedai

6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 3 mm	637629 3
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 14 mm	637125 14
3/8 colio perjungiamą terklėlį Tipas 3/8	635025 3/8
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 15 mm	637125 15
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 13 mm	637125 13
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 11 mm	637125 11
3/8 colio kardaninis šarnyras Tipas 3/8	636229 3/8
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 6 mm	637629 6
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 19 mm	637125 19
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 16 mm	637125 16
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 8 mm	637125 8

3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 9 mm	637125 9
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 4 mm	637629 4
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635429 75
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 10 mm	637125 10
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 12 mm	637125 12
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 7 mm	637125 7
3/8 colio skersinė rankena Visas ilgis 200 mm	635729 200
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 17 mm	637125 17
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 18 mm	637125 18
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 7 mm	637629 7
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953707	952001 953707
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 125 mm	635429 125
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 5 mm	637629 5
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 10 mm	637629 10
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 8 mm	637629 8