

Garant**3/8 colio dinamometrinių 60 Nm raktų rinkinys, įrankių skaičius: 22****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	953961 22
GTIN	4062406157364
Produktų klasė	91A

Aprašymas**Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 953961: 1 vnt.

GARANT 6-briaunė galvutė Nr. 637125 dyd. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 vnt.

GARANT 6-briaunio atsuktuvo antgalis Nr. 637629 dyd. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 vnt.

GARANT ilgintuvas Nr. 635429 dyd. 75; 125; 240: po 1 vnt.

GARANT dinamometrinis raktas su perjungiamąja terkšle Nr. 656050 dyd. 60: 1 vnt.

Techninis aprašymas

Gylis G	20
Įrankių skaičius	22
Plotis	200 mm
Plotis G	8
Įrankių skaičius	22
Gylis	500 mm
Svoris	1,632 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm

Stalčiaus užpildymo lygis G	8×20
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 11 mm	637125 11
Dinamometrinis raktas su perjungiamu terškėle Maksimalus sukimo momentas 60 Nm	656050 60
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 19 mm	637125 19
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 6 mm	637629 6
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 75 mm	635429 75
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 16 mm	637125 16
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 240 mm	635429 240
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 953961	952001 953961
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 3 mm	637629 3
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 5 mm	637629 5
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 13 mm	637125 13
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 15 mm	637125 15
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 18 mm	637125 18
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 14 mm	637125 14
3/8 colio 6-briaunė galvutė Surface Drive Rakto dydis 9 mm	637125 9
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 8 mm	637629 8
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 10 mm	637629 10

3/8 colio 6-briaunė galvutėSurface Drive Rakto dydis 17 mm	637125 17
3/8 colio ilgintuvas Visas ilgis 125 mm	635429 125
3/8 colio 6-briaunė galvutėSurface Drive Rakto dydis 12 mm	637125 12
3/8 colio 6-briaunė galvutėSurface Drive Rakto dydis 8 mm	637125 8
3/8 colio 6-briaunė galvutėSurface Drive Rakto dydis 10 mm	637125 10
6-briaunė 3/8 colio atsuktuvo galvutė Šešiabriaunis 4 mm	637629 4