

**Garant****Replių rinkinys, įrankių skaičius: 4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955230 4
GTIN	4062406158347
Produktų klasė	91A

**Aprašymas****Modelis:**

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. **Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos**, apatinės dalies **kontrastinė pilka spalva** įspėja, kad trūksta įrankio.

**Tiekimo sudėtis:**

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 955230: 1 vnt.

GARANT vamzdinės replės Nr. 706001 dyd. 250: 1 vnt.

GARANT žnyplės Nr. 724840 dyd. 160: 1 vnt.

GARANT replės prailgintomis žiaunomis Nr. 713040 dyd. 200: 1 vnt.

GARANT kombinuotosios replės Nr. 700940 dyd. 180: 1 vnt.

**Techninis aprašymas**

Gylis	176 mm
Įrankių skaičius	4
Plotis	383 mm
Modelis	su replėmis
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
tinka įrankių lentoms, kurių gylis	176 mm
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

---

**Priedai**

Kombinuotos replės, chromuotos, 2K rankenos su apvalkalais Visas ilgis 180 mm

700940 180

Vamzdinės replės su fiksuojamu tikslu nustatymu, juodos visas ilgis 250 mm

706000 250

Šoninio kirpimo žnyplės, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 160 mm

724840 160

Tiesios replės prailgintomis žiaunomis, chromuotos, rankenos su apvalkalais Visas ilgis 200 mm

713040 200

Vamzdinės replės su fiksuojamu tikslu nustatymu, juodos Visas ilgis 250 mm

706001 250

Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 955230

952001 955230