


Garant
Precizinių replių fiksavimo žiedams rinkinys vidin., įrankių skaičius: 8

Užsakymo data

Užsakymo numeris	954217 8
GTIN	4062406157586
Produktų klasė	91A

Aprašymas
Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta yra atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga antracito spalvos, apatinė – kontrastinės pilkos spalvos – signalizuoja, kad trūksta įrankio.

Kietojo putplasčio įdėklai užima 1/4 (10 G × 8 G arba 250×200 mm) arba 1/2 (20 G × 8 G arba 500×200 mm) stalčiaus naudingojo ploto.

Tinka:

Nauji GARANT dirbtuvių vežimėliai su pilnai ištraukiamais stalčiais ir naujais stalčių matmenimis **20 G × 16 G** arba 500 × 400 mm (B × T).

Tiekimo sudėtis:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 954217: 1 vnt.

GARANT precizinės fiksavimo žiedų replės Nr. 719770 dyd. J0; J1; J2; J3; J01; J11; J21; J31: po 1 vnt.

Techninis aprašymas

Gylis	500 mm
Plotis	200 mm
Gylis G	20
Plotis G	8
Įrankių skaičius	8
Modelis	su replėmis

Svoris	1,491 kg
Putplasčio charakteristika LD45, storis	30 mm
Stalčiaus užpildymo lygis G	8x20
Produkto rūšis	Putplasčio įdėklas

Priedai

Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J21	719770 J21
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J11	719770 J11
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J0	719770 J0
Putplasčio įdėklas įrankių rinkiniams tinka kietojo putplasčio komplektui 954217	952001 954217
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J01	719770 J01
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J3	719770 J3
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J2	719770 J2
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J1	719770 J1
Tikslios fiksavimo žiedų replės Tipas J31	719770 J31